

HEDI

Kabeltromle, stålplade til F, B, PL og CZ, Type: 40N



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081107 40N
GTIN	4003644013487
Artikelklasse	08B

Beskrivelse

Udførelse:

Hedi® kabeltromler står for kvalitet „Made in Germany“ og lang levetid. Tromleenheder, der er specielt udviklet, sørger for en optimeret kabelføring. Den integrerede rotationsstopkontakt forhindrer utilsigtet rotation af tromlen. Alle kabeltromler er udstyret med termorelæer. Med stikkontakter til **landene F, B, PL og CZ**. Med selvlukkende låg. Til **permanent** anvendelse udendørs. Overholder DGUV I 203-005 (ehemals BGI 600).

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing < 12$ mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

IP44: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing > 1$ mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Beskyttelsesklasse IP: IP 44

Slagfast og stænkvandsbeskyttet: Kategori 1 (K1) iht. BGI

Nominel effekt, rullet ud: 3500 (16 A) W

Kabelklasse: H07RN-F

Kabelopbygning: 3G1,5

Materiale, kabel: Neopren

Kabellængde: 40 m

Antal stikkontakter: 3

Teknisk beskrivelse

Netspænding	250 V
Nominel effekt, rullet ud	3500 (16 A) W
Kabellængde	40 m
Kabelklasse	H07RN-F
Kabelopbygning	3G1,5
Materiale, kabel	Neopren
Beskyttelsesklasse IP	IP 44
Slagfast og stænkvandsbeskyttet	Kategori 1 (K1) iht. BGI
Materiale, hus	Stålplade
Antal stikkontakter	3
Energiforsyning	Med kabel
Diagnosesystem tilgængeligt	ja
Produkttype	Kabeltromle