

**Hjørnefræser 90° MEC17, med gevind, Ø D / antal skær Z: 32/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227515 32/3
GTIN	4960664672950
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Udførelse:**

Lange skærekanter tillader yderst store skæredybder.
Lavt skærantal.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	32 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	15,7 mm
passende vendeskærsplatter	BDMT 170408
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	40 mm
Vendeplatteskrue	229709 (T15; 3,5 Nm)
Holdegevind M	M16
Antal skær Z	3
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	62 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	57 mm
Rampingvinkel $\alpha_{\text{ maks}}$	0,61 grader
Rampinglængde L for $\alpha_{\text{ maks}}$	23,6 mm
Ø D_3	25 mm

Skaftudførelse	med gevind
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskrue	229709
-------------	--------