

KERN**Præcisionsvægt, type 572, Maksimalt vejeområde: 420g**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	479521 420
GTIN	4045761356849
Artikelklasse	47D

Beskrivelse

Udførelse:

- **Robust metalkabinet.**
- **Nem betjening, der ikke behøver instruktion.**
- **Der kan skiftes mellem batteridrevet tilstand og lysnetdrift.**
- **Vejeenheder (f.eks. skruevægt) kan frit programmeres.**
- **Justeringsprogram CAL: Til indstilling af nøjagtighed (hertil nødvendig prøvevægt forespørgsel).**
- **Styktælling: Referencestyktal kan vælges 1, 5, 10, 20 stk. Displayskift fra stk. til vægt.**
- **Indvejning: Separat hukommelse for tarabeholderens vægt og for indvejningsdelene (netto, total).**
- **KERN Universal Port (KUP): tillader tilslutning af eksterne KUP-kontaktfladeadapter, såsom RS-232 eller USB, til udveksling af data og kontrolkommandoer uden at der skal foretages installationsarbejde.**

Leveringsomfang:

Inklusive netadapter 230 V / 50 Hz, beskyttelseskærm.

Specialtilbehør:

Eksternt batteri, datakabel, printer, interfaceadapter såsom RS-232, USB på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	572
Aflæsning	0,001 g
Maksimalt vejeområde	0 - 420 g
Stykvægt min.	0,01 g
Linearitet	±0,005 g
Mål, vejeplade	Ø 106 mm
Bredde	180 mm
Nettovægt	2,3 kg
Dybde	310 mm
Energiforsyning	Med kabel
Energiforsyning	Akkudrevet
Reaktionstid	3 s
Højde	85 mm
Repeterbarhed	0,002 g
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Produkttype	Præcisionsvægt