

KERN**Bordvægt, type DS højt opløsende, Maksimalt vejeområde: 65kg**

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 479611 65 |
| GTIN | 4045761356993 |
| Artikelklasse | 47D |

Beskrivelse

Udførelse:

- **Robust bordvægt kan anvendes som pakke-, industri- eller vægt med tæller.**
- **Displayenhed med talhøjde 21 mm også adskilt fra platformen; kan indstilles og monteres vha. fleksibelt kabel.**
- **Robust platform med beskyttelseskærm til displayenhed.**
- **Nem betjening, der ikke behøver instruktion; via (ja/nej-) dialog i displayet.**
- **Mulighed for lysnetdrift og batteridrift (batteri på forespørgsel).**
- **Vejeenheder (f.eks. skruevægt) kan frit programmeres.**
- **Med automatisk referenceoptimering til præcis tælling.**
- **Justeringsprogram CAL: Til indstilling af nøjagtighed (hertil nødvendig prøvevægt på forespørgsel).**
- **Styktælling: Referencestyktalet kan vælges 1, 5, 10, 20 stk.**
- **Displayskift fra stk. til vægt.**
- **Numerisk tarafradrag til kendte beholdervægte. Nyttig ved kontrol af påfyldningsmængde.**
- **Procentbestemmelse: Visning af afvigelsen fra referencevægten i % i stedet for i gram.**
- **KERN Universal Port (KUP): Muliggør tilslutning af eksterne KUP-interfaceadaptere (medfølger ikke i strømforsyningen), f.eks. RS-232, USB til udveksling af data og styrekommandoer, uden installationsarbejde.**

Leveringsomfang:

Inklusive netadapter 230 V / 50 Hz, beskyttelseskærm.

Specialtilbehør:

Internt og eksternt batteri, testvægt, vægbeslag, printer, stativ og kontaktfladeadaptere såsom RS-232, USB fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Reaktionstid | 3 s |
| Nettovægt | 19 kg |
| Energiforsyning | Akkudrevet |
| Producentbetegnelse | DS |
| Mål, vejeplade | 500×400 mm |
| Aflæsning | 0,5 g |
| Repetérbarhed | 0,5 g |
| Stykvægt min. | 5 g |
| Kalibrering | Pris på forespørgsel |
| Maksimalt vejeområde | 0 - 65 kg |
| Talhøjde, visningsenhed | 18 mm |
| Produkttype | Bordvægt |

Services

| | |
|--|------------|
| KalibreringVægt Maksimalt vejeområde 100 kg | 027700 100 |
| DAkkS-kalibreringVægt Maksimalt vejeområde 180 | 027710 180 |