

KERN**Bordvægt, type DS højt opløsende, Maksimalt vejeområde: 36kg**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	479611 36
GTIN	4045761357013
Artikelklasse	47D

Beskrivelse

Udførelse:

- **Robust bordvægt kan anvendes som pakke-, industri- eller vægt med tæller.**
- **Displayenhed med talhøjde 21 mm også adskilt fra platformen; kan indstilles og monteres vha. fleksibelt kabel.**
- **Robust platform med beskyttelseskærm til displayenhed.**
- **Nem betjening, der ikke behøver instruktion; via (ja/nej-) dialog i displayet.**
- **Mulighed for lysnetdrift og batteridrift (batteri på forespørgsel).**
- **Vejeenheder (f.eks. skruenvægt) kan frit programmeres.**
- **Med automatisk referenceoptimering til præcis tælling.**
- **Justeringsprogram CAL: Til indstilling af nøjagtighed (hertil nødvendig prøvevægt på forespørgsel).**
- **Styktælling: Referencestyktal kan vælges 1, 5, 10, 20 stk.**
- **Displayskift fra stk. til vægt.**
- **Numerisk tarafradrag til kendte beholdervægte. Nyttig ved kontrol af påfyldningsmængde.**
- **Procentbestemmelse: Visning af afvigelsen fra referencevægten i % i stedet for i gram.**
- **KERN Universal Port (KUP): Muliggør tilslutning af eksterne KUP-interfaceadaptere (medfølger ikke i strømforsyningen), f.eks. RS-232, USB til udveksling af data og styrekommandoer, uden installationsarbejde.**

Leveringsomfang:

Inklusive netadapter 230 V / 50 Hz, beskyttelseskærm.

Specialtilbehør:

Internt og eksternt batteri, testvægt, vægbeslag, printer, stativ og kontaktfladeadaptere såsom RS-232, USB fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Stykvægt min.	2 g
Repetérbarhed	0,2 g
Reaktionstid	3 s
Nettovægt	9,5 kg
Mål, vejeplade	308×318 mm
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Maksimalt vejeområde	0 - 36 kg
Energiforsyning	Akkudrevet
Producentbetegnelse	DS
Aflæsning	0,2 g
Talhøjde, visningsenhed	18 mm
Produkttype	Bordvægt

Services

KalibreringVægt Maksimalt vejeområde 50 kg	027700 50
--	-----------