

KERN**Præcisionsvægt, type PCB, Maksimalt vejeområde: 3600g****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	479511 3600
GTIN	4045761243194
Artikelklasse	47D

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Der kan skiftes mellem batteridrevet tilstand og lysnetdrift. Automatisk slukning efter 3 minutter.**
- **Justeringsprogram CAL: Til indstilling af nøjagtighed (hertil nødvendig prøvevægt forespørgsel).**
- **Styktælling: Referencestyktal kan vælges 5, 10, 25, 50 stk. Displayskift fra stk. til vægt.**
- **Indvejning: Separat hukommelse for tarabeholderens vægt og for indvejningsdelene (netto, total).**

KERN Universal Port (KUP): tillader tilslutning af eksterne KUP-kontaktfladeadapter, såsom RS-232 eller USB, til udveksling af data og kontrolkommandoer uden at der skal foretages installationsarbejde.

Leveringsomfang:

Inklusive netadapter 230 V / 50 Hz, beskyttelseskærm.

Specialtilbehør:

Batteri nr. 081561 str. 6LR61; internt akku fås på forespørgsel. Datakabel, printer, kontaktfladeadapter såsom RS 232 eller USB på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Nettovægt	1,4 kg
-----------	--------

Stykvægt min.	0,2 g
Maksimalt vejeområde	3600 g
Antal medfølgende batterier	1
Energiforsyning	Batteridrevet
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 6LR61
Reaktionstid	3 s
Bredde	163 mm
Dybde	245 mm
Repeterbarhed	0,01 g
Aflæsning	0,01 g
Linearitet	±0,05 g
Mål, vejeplade	130×130 mm
Højde	79 mm
Kalibrering	K2
Produkttype	Præcisionsvægt

Services

DAkkS-kalibreringVægt Maksimalt vejeområde 50	027710 50
KalibreringVægt Maksimalt vejeområde 50 kg	027700 50