



## Batteridrevet inspektionskamera, Producentbetegnelse: M12-360IC



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	492712 M12-360IC
GTIN	4058546410254
Artikelklasse	03L

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Akku-kompakt-inspektionskameraer til visuelle inspektioner på svært tilgængelige steder.

- **stor 4,3 tommers LCD-skærm for skarpe og klare billeder.**
- **Adapteren kan drejes med 270°.**
- **5 lysstyrkeniveauer sikrer optimal belysning.**
- **3-trins digital zoom for hurtig fokusering på bestemte punkter.**

#### Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

#### Leveringsomfang:

Inklusive 1× 12 V / 2,0 Ah lithium-ion-akku, lader, kamerakabel, krog, magnet, spejl, transportkuffert.

### Teknisk beskrivelse

Længde, kamerakabel	1200 mm
KamerahovedØ	10 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 67

Akku-kapacitet	2 Ah
Vægt	0,9 kg
Displayopløsning	480×272 px
Producentbetegnelse	M12 360IC
Displaystørrelse	4,3 tommer
Energiforsyning	Akkudrevet
Batterispænding	12 V
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 12 V
Emballage	Kuffert
Produkttype	Endoskop