

**Garant****GARANT Master Mute reduktionspatron Master Mute, Skaft-Ø DS / spænde-Ø D1: 40/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319431 40/12
GTIN	4067263211600
Artikelklasse	31V

**Beskrivelse****Udførelse:**

Velegnet til borestangsholdere af alle slags. Optimalt i kombineret brug med vibrationsdæmpede borestænger såsom GARANT Master Mute, også når der bruges andre borestænger (f.eks. hårdmetal-borestænger).

**Fordel:**

Takket være versionen med lige kærø vikles reduktionsmuffen omkring 100 % af borestangen, dvs. vibrationerne reduceres. Enkel og hurtig justering af borestangen er muligt med kugle eller skrue.

**Anvendelse:**

Til Ø-reduktion til værktøj med cylindrisk skaft.

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	70 mm
Ø D	44 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
l <sub>2</sub>	5 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Produkttype	Reduktionspatron

Svingning

Dæmpet