

Garant**GARANT Softcut® HSI smal skalainddeling, med boring, Ø D / antal skær Z:
50/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214908 50/6
GTIN	4045197674661
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Slidstærkt, varmebehandlet stål med korrosionshæmmende belægning. Præcist vendepladeunderlag takket være afstemt tilspændingsmoment. Bred og smal tanddeling til individuel fræsestrategi.

Anvendelse:

Især til maskiner med svage drev og til bearbejdning i større dybder ved små indkøringsdiametre.

Bemærk:

For at kunne anvende alle **4 skær** skal vendeplatten **altid drejes i den angivne retning (mod uret)**.

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.
Til præcise 90° hjørner skal $a_p = 6$ mm vælges.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i\text{alt}}$	40 mm
Skær-Ø D_c	50 mm

Maks. skæredybde $a_{p,max}$	6 mm
Vendeplatteskruesæt	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Holdeboring-Ø	22 mm
passende vendeskærsplatter	SO.. 0836..
Antal skær Z	6
Serie	Softcut®
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219863
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP