



## Opskærne reduktionspatroner tætnet, Ø 12 mm, Spænde-Ø D1: 5mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	302147 5
GTIN	4060576159928
Artikelklasse	33T

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Tætnet (gummiprop).

#### Anvendelse:

- Til boring, rivning, fræsning og værktøjsskærping.
- Maksimal fleksibilitet takket være reduktion af spændediameter.
- Højt moment garanterer større spåntagningsvolumen end ved direkte spænding.
- Rundløbsnøjagtighed  $\pm 5 \mu\text{m}$  (systempræcision ved  $3 \times D$ ).
- Rundløbsnøjagtighed  $\pm 2 \mu\text{m}$  (til reduktionspatron).
- Kan anvendes i alle gængse hydrauliske spændepatroner.

#### Specialtilbehør:

Konusrenser nr. 343720.

### Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø	12 mm
Produktnavnsegenskab	Ø 12 mm
Rundløbsnøjagtighed, system	5 $\mu\text{m}$
Produkttype	Reduktionspatron