

**Digitalt måleur Aflæsning 0,001 mm, Måleområde: 12,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	434263 12,5
GTIN	7630041152463
Artikelklasse	45A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Digitalt måleur med stort LCD-display. Skiven, som kan drejes 270°, gør det muligt at justere måleværdivisningen optimalt til en række forskellige anvendelser.

**Funktion:**

Nulstilling/forudindstilling, output af målte værdier, omskiftelig tælleretning. Låsbart tastatur, standby-tilstand.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

**Specialtilbehør:**

Reserve- og specialfølere nr. 424900; 434910; 434915. Datakabel nr. 498928, tastaturinterface 498963.

**Teknisk beskrivelse**

Husets tykkelse	33 mm
Kalibrering	C1
Reverserbar aflæsning	0,00005 tommer

Reverserbar aflæsning	0,001 mm
Kabinet-Ø	59,8 mm
Måleområde	0 - 12,5 mm
Serie	DIALTRONIC
Målekraft	0,65 – 0,90 N
Antal medfølgende batterier	1
Energiforsyning	Batteridrevet
Indspændingskaft-Ø h6	8 mm
Batteritype	Knapcellebatteri
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Måleafvigelse E MPE (måleområde)	0,004 mm
Norm	DIN 878
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	RS232C-interface
Interface	USB-interface
Preset-funktion	ja
Måleværktøj	digital
Produkttype	Måleur

## Services

KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	023000 12,5
DAkkS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	023010 12,5

## Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
--	---------------