

**Digitalt måleur Aflæsning 0,001 mm, Måleområde: 12,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	434290 12,5
GTIN	7630041152487
Artikelklasse	45A

Beskrivelse**Udførelse:**

Digitalt måleur med kombineret skala- og talvisning (talhøjde 10 mm) samt mekaniske tolerancemærker. Display/tastatur kan drejes med op til 270°.

Funktion:

Nulstilling/forudindstilling, output af målte værdier, omskiftelig tælleretning. Låsbart tastatur, standby-tilstand. Definition af de nedre og øvre tolerancer, dynamisk måling min./maks. / maks-min., valg Ref 1 eller Ref 2 (forudindstillet og gemt tolerance), multiplikationsfaktor, tastaturlås, dataudgang, valg af opløsning (0,01 eller 0,001 mm). IP54: Der er beskyttelse mod stænk vand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498928, reserve- og specialfølere nr. 434900; 434910.

Teknisk beskrivelse

Kabinet-Ø	59,8 mm
-----------	---------

Serie	DIALTRONIC
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Reverserbar aflæsning	0,00005 tommer
Målekraft	0,65 – 0,90 N
Måleområde	0 - 12,5 mm
Kalibrering	C1
Batteritype	Knapcellebatteri
Husets tykkelse	33 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Reverserbar aflæsning	0,001 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
Indspændingsskaft-Ø h6	8 mm
Måleafvigelse E MPE (måleområde)	0,003 mm
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Cifferhøjde	10 mm
Interface	RS232C-interface
Interface	USB-interface
Preset-funktion	ja
Måleværktøj	digital
Produkttype	Måleur

Services

KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	023000 12,5
DAkkS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	023010 12,5

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032

081560 CR2032