



Reverserbar skralde, Drivfirkant: 1/4tommer



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	657322 1/4
GTIN	4580135821665
Artikelklasse	66F

Beskrivelse

Udførelse:

Vendbar skralde med 48 tænder og en følgerinkel på 7,5°.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Passer til:

Momentnøgler: Nr. 657320 str. 2 og 5

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	1/4 tommer
Antal tænder	48

Højde h	8 mm
Centermål S	25 mm
Indstiksskaft	Ø 6 mm
Serie	QH
Bredde b	15 mm
Reverserbar skraldenøgle	ja
Skralde med uddriver	nej
Produkttype	Skralde