


Garant**Hydraulisk spændepatron BASIC kort, slank, HSK-F 63, Spænde-Ø D1: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	307516 20
GTIN	4067263239758
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Aksial længdeindstilling, vandring 10 mm.
- Med RFID-/balluff-chip-boring.

Anvendelse:

- Høj spåntagningsydelse (dog ikke ekstremt svær spåntagning).
- Til boring, rivning og fræsning.

Specialtilbehør:

Reduktionsbøsninger nr. 302135 – 302187, kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, cylindriske viskere nr. 343720.

Bemærk:

A-mål = 200 mm kan leveres på forespørgsel!

Teknisk beskrivelse

L ₂	48 mm
L ₃	51 mm
Spænde-Ø D ₁	20 mm
Gevind M	M16×1
Ø D ₂	42 mm
Justeringsområde V	10 mm

Passende reduktionspatron	302155; 302160; 302165; 302150
Udragende længde, A-mål	90 mm
Udvendig Ø D	50 mm
Adapter	HSK-F 63
Holder-standard	DIN 69882-7
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69893
Form	F
Indvendig køling	Ja, med maks. 80 bar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Balluffchip-boring	ja
Produkttype	Hydraulisk spændepatron

Tilbehør

Cylindrisk viskerkunststof Tap-Ø 20 mm	343720 20
--	-----------