



Kerneboremaskine, Type: 71700361



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	076525 71700361
GTIN	4014586898285
Artikelklasse	03F

Beskrivelse

Udførelse:

Lille, slagkraftig 1-gears-batteri-universal-magnetkerneboremaskine med børsteløs EC-motor. Maksimal funktionalitet til mobilt arbejde på byggepladsen.

- **Vi anbefaler et 18 V AMPShare ProCore-batteri for højeste effekt.**
- **Højre- / venstreløb.**
- **Ekstra smal permanent-magnet med formagnetisering.**
- **Fleksibilitet ved alle mobile boreopgaver som f.eks. kerne-, spiral-, gevindboring, forsækning og rivning.**
- **Nemt og skræddersyet betjeningskoncept i brugerens synsfelt.**

Leveringsomfang:

AKBU 35 PMQ Select **uden batteri, inkl.** kølemiddelpumpe, fastsurringsrem, spånkrog, centreringsstift, berøringsbeskyttelse, uddrivningskile, kuffert.

Bemærk:

Egnede batterier findes under nr. 073856 – 073858 eller startsæt under nr. 073863 – 073867.

Teknisk beskrivelse

Bredde, magnetfod	70 mm
-------------------	-------

maks. omdrejningstal	130 - 520 min ⁻¹
Vægt	12,2 kg
Maks. rive-Ø	18 mm
Batteritype	Lithium-ion
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Arbejdsslag	135 mm
Maks. spiralbor-Ø i stål	18 mm
Værktøjsholder, form	QuickIN/MK2
Længde, magnetfod	195 mm
Boreddybde	Kernebor i stål, maks. 50 mm
Batterispænding	18 V
Producentbetegnelse	AKBU 35 PMQ AS
Energiforsyning	Akkudrevet
Højde	450 mm
Maks. forsænkings-Ø	30 mm
Antal medfølgende akkuer	0
Maks. gevindbor-Ø i stål	M14
Emballage	Kuffert
Producent-ID	71700361
Produkttype	Boremaskine