



Kerneboremaskine kompakt72732361



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	076527 72732361
GTIN	4014586897356
Artikelklasse	03F

Beskrivelse

Udførelse:

Ekstremt lille og let 1-gears-Compact-Magnet-kerneboremaskine med minimale mål til arbejde, hvor pladsen er trang på værkstedet og byggepladsen.

- **Faststående boremotor til arbejde på steder, hvor pladsen er trang.**
- **Pladsbesparende betjening fra begge sider via skralde.**
- **Optimalt udsyn til borestedet.**
- **Unik pinoltspænding til skæredybder op til 35 mm.**

Leveringsomfang:

Inklusive 1× skralde 1/2 tomme, topnøgleforlænger 1/2 tomme, kølemiddelpumpe, fastsurringsrem, spånkrog, centreringsstift, berøringsbeskyttelse, ekstra håndgreb, indvendig sekskantnøgle 5 mm, indvendig sekskantnøgle med T-greb 5 mm, kuffert.

Teknisk beskrivelse

Maks. gevindbor-Ø i stål	M12 mm
Energiforsyning	Med kabel
Vægt	8,5 kg
Længde, magnetfod	175 mm
Maks. spiralbor-Ø i stål	16 mm

Værktøjsholder, form	Weldon
Effektforbrug	1200 W
Værktøjsholder, mål	19 mm (3/4 tomme)
Bredde, magnetfod	80 mm
Maks. forsænkings-Ø	32 mm
Maks. kernebor-Ø i stål	36 mm
Producentbetegnelse	KBC 36 MAGFORCE
maks. omdrejningstal	130 - 520 min ⁻¹
Arbejdsslag	46 mm
Højde	169 mm
Emballage	Kuffert
Produkttype	Kerneboremaskine