



## Kompakt vinkelsliber, Type: 72226760



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077111 72226760
GTIN	4014586895802
Artikelklasse	03F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**FEIN – kompakt vinkelsliber Ø 125 mm.**

- **Robust, kraftig motor til daglig brug.**
- **Høj brugerbeskyttelse som følge af rekylovervågning, genstartsbeskyttelse og anti-vibrationshåndtag.**
- **Tåler høj overbelastning takket være direkte motorkøling, gearhoved kan drejes i trin på 90° (optimal kontaktplacering alt efter opgaven).**
- **Hurtigt værktøjsfrit skift af slibemidler takket være hurtigspændemøtrik.**

Støvtæt, kraftig, vedligeholdelsesfri og holdbar Compact-vinkelsliber med **børsteløs FEIN**

#### **PowerDrive-motor.**

Omfattende brugerbeskyttelse takket være:

- **Blød opstart**
- **Genstartsbeskyttelse**
- **Blokeringsovervågning**
- **elektronisk overbelastningssikring**
- **Valg af drejningsmoment**
- **Tilbageslagsovervågning, anti-vibrationshåndtag og bremse**

#### **Leveringsomfang:**

Greb, beskyttelseskærm, spændemøtrik, nøgle.

### Teknisk beskrivelse

Genstartsspærre	ja
Producentbetegnelse	CG 15-125 BL
Vægt	2,2 kg
Bemærk	Brushless-motor
maks. omdrejningstal	3500 - 9000 min <sup>-1</sup>
Maks. skive-Ø	125 mm
Maks. skæredybde	35 mm
Effektforbrug	1500 W
Produkttype	Vinkelsliber