

Garant GRIDLINE

Skabsunderbygning, til pladestørrelse længde×**bredde: 1000**×**630mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	431060 1000X630
GTIN	4067263264910
Artikelklasse	41C

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabil svejset konstruktion inklusive lejesæt. Ujævnheder i gulvet kan udlignes med højdestilleskruer.

Skabsunderbygning, kabinet af stålplade, alt efter størrelse med dør (inklusive hylder) og / eller skuffer, inklusive GARANT-låsesystem. Lakering korpus, RAL7035 lysegrå, fronter RAL 7016 antracit.

Bestykning:

Låge, nyttehøjde: 345 mm

Antal fralægningshylder: 1

Antal kabinetter med dør: 1

Antal kabinetter med skuffer: 0

Bemærk:

Bestil venligst 4 × nr. 086002 str. 850 til vibrationsisolerende opstillingselementer.

Teknisk beskrivelse

Højde, undersektion inkl. lejesæt	770 mm
Bæreevne fordelt over hele fladen	1000 kg
Understelsbredde	856 mm

Låge, nyttehøjde	345 mm
Understelsdybde	600 mm
Undersektion, højde	710 mm
Antal fralægningshylder	1 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Højdeudligning	25 mm
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Produkttype	Undersektion