



Akku-slids- / pladesaks, Type: 71300661



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	078103 71300661
GTIN	4014586898605
Artikelklasse	03F

Beskrivelse

Udførelse:

Akku-pladesaks til mobil anvendelse.

Pladesaks.

- **God skæreevne i kurver med kun ringe pladedeformation.**
- **Komfortabel og hurtig ved beskæring og tilskæring.**
- **Til plader op til 800 N/mm² og rustfrit stål.**
- **Firdobbelt vendekniv: Renere og gratfrie snit ved lave driftsomkostninger.**

Leveringsomfang:

Inklusive L-BOXX, **uden** batteri og **uden** lader.

Bemærk:

Egnede batterier kan findes under nr. 073851 – nr. 073858 eller startsæt under nr. 073863 – nr. 073867. Lader under nr. 073866.

Teknisk beskrivelse

maks. materialetykkelse, stål 400 N/mm ²	1,6 mm
Vægt	2 kg
Radius for den mindste kurve	15 mm

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Batteritype	Lithium-ion
Antal medfølgende akkuer	0
Energiforsyning	Akkudrevet
Maks. vibration iht. EN	<2,5 m/s ²
Batterispænding	18 V
Skærehastighed	5 - 8 m/min
Slagtal	4000 min ⁻¹
Producentbetegnelse	ABLS 18 1.6 E AS
Skærebredde	0 mm
maks. materialetykkelse, stål 800 N/mm ²	1 mm
Produkttype	Pladesaks