

**Batteri-kantfræser håndført, Type: AKFH18-5AS****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078123 AKFH18-5AS
GTIN	4014586898209
Artikelklasse	03F

**Beskrivelse****Udførelse:**

Til fremstilling af affasninger og radier på flade materialer, plader og beholdere, indvendige og udvendige kanter, konturforløb samt afrunding af borer.

Kraftfuld akku-kantfræser til optimal forberedelse af efterfølgende belægninger til fleksibelt arbejde på værkstedet og byggepladsen. Akku-kantfræser op til 5 mm.

**Leveringsomfang:**

**Uden batteri og lader**, 1 maskine inkl. 45° fræsehoved (uden styrehjul, uden vendeskærsplatter), 3 spændeskruer, 1 kobberpasta, 1 indvendig sekskantnøgle 4 mm, 1 Torx-skruetrækker TX 15, 1 kunststof-værktøjskuffert.

**Bemærk:**

Nødvendigt tilbehør findes i vores eShop fra nr. 078136 – 078138.

Egnede batterier kan findes under nr. 073851 – 073859 eller startsæt under nr. 073863 – 073867.

**Teknisk beskrivelse**

Producentbetegnelse	AKFH 18-5 AS
Fasevinkel	45 grader
Tomgangsomedrejningstal	2400 - 7500 min <sup>-1</sup>
Radius	2,5 mm

Antal medfølgende akkuer	0
Energiforsyning	Akkudrevet
Batterispænding	18 V
Batteritype	Lithium-ion
Støtteskive-Ø	98 mm
maks. fasehøjde 45°	5
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Emballage	Kuffert
Produkttype	Afgratnings- og rejfemaskine