

Garant GRIDLINE

Skabsunderbygning, til pladestørrelse længde×**bredde: 2000X1000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	431060 2000X1000
GTIN	4067263264941
Artikelklasse	41C

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabil svejset konstruktion inklusive lejesæt. Ujævnheder i gulvet kan udlignes med højdestilleskruer.

Skabsunderbygning, kabinet af stålplade, alt efter størrelse med dør (inklusive hylder) og / eller skuffer, inklusive GARANT-låsesystem. Lakering korpus, RAL7035 lysegrå, fronter RAL 7016 antracit.

Bestykning:

Skuffefronthøjde (midte): 50; 75; 75; 100; 125 mm

Låge, nyttehøjde: 425 mm

Antal fralægningshylder: 2

Antal kabinetter med dør: 2

Antal kabinetter med skuffer: 1

Bemærk:

Bestil venligst 4 × nr. 086002 str. 850 til vibrationsisolerende opstillingselementer.

Teknisk beskrivelse

Højde, undersektion inkl. lejesæt	770 mm
Bæreevne fordelt over hele fladen	2000 kg
Understelsdybde	800 mm
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Låge, nyttehøjde	425 mm

Undersektion, højde	710 mm
Understelsbredde	1506 mm
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Skuffer, nytte dybde i G	20 mm
Skuffer, nyttebredde i G	20 mm
Antal fralægningshylder	1 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Højdeudligning	25 mm
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Produkttype	Undersektion