


BDMT 170408 ER-N3, PR1210, Type: GG

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	227680 GG
GTIN	4960664622627
Artikelklasse	25A

Beskrivelse
Bemærk:

Fræserne bestykses skiftevis med samme antal vendeplatter med formen N3 og N4. Se anvisningerne vedrørende tilknytning på holderen.

Vedledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$.

Hjørneradius: 0,8 mm

Tilspænding f_z pr. tand: 0,09 – 0,2 mm

Teknisk beskrivelse

Type	GG
Tilspænding f_z pr. tand	0,09 – 0,2 mm
Hjørneradius	0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	BDMT 170408 ER-N3
Type	PR1210
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
GG (G)	egnet	180 m/min	K
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		