

Garant**Hydraulisk ekspansionsspændepatron slank Master Chuck, form ADB, BT 40 A = 90, Spænde-Ø D1: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303438 10
GTIN	4067263265269
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Slank konstruktion (4,5°-kontur, identisk med krympekontur i henhold til DIN 69882-8).
- Med RFID- / balluffchip-boring.
- Aksial længdeindstilling, vandring 10 mm.
- Mulighed for anvendelse af reduktionspatroner.
- Temperaturresistent op til 120 °C i over 4 timer.
- Mulighed for op til 10× større klemning sammenlignet med en standardmæssig hydraulisk ekspansionsspændepatron.
- Meget lavt tilspændingsmoment for spændeskruen - nem håndtering.
- Patenteret nyt hydraulisk spændesystem – pålidelig, vedvarende førsteklasses koncentricitet.

Anvendelse:

Specielt ved fremstilling af værktøj og forme.

Hvor der kræves en **reduceret interferenskontur**.

Til boring, rivning og fræsning.

Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet T-grebsnøgle.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308802, Ab-spændenøgler nr. 308820 – 308835, reduktionspatroner nr. 302135 – 302187.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	90 mm
Udvendig Ø D	32 mm
Justeringsområde V	10 mm
Spænde-Ø D ₁	10 mm
Ø D ₂	24 mm
Adapter	BT 40 A = 90
Holder-standard	ISO 7388-2
Holder-standard	JIS B6339
Form	ADB
Indvendig køling	ja
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Balluffchip-boring	ja
Produkttype	Hydraulisk spændepatron