

## Slibe- og kontrolkruestik med gevindspindel, Kæbebredde A: 120mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	363250 120
GTIN	4067263239581
Artikelklasse	32K

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Indslebet prisme.

Komplet i stål; gennemhærdet og **slebet på alle sider** med henblik på 4-sidet bearbejdning.

**Med gevindspindel.** Med horisontalt prisme.

**Anvendelse:**

Til **præcisionsbearbejdning og -kontrol.**

**Nøjagtighed:**

Inden for **0,005 mm** / 100 mm.

**Leveringsomfang:**

Inkl. stabilt **etui.**

### Teknisk beskrivelse

Vægt	13,9 kg
Kæbehøjde C	40 mm
Samlet længde a	255 mm
Kæbebredde A	120 mm
Maks. spændeområde b	140 mm
Basisenhedshøjde G	55 mm
Samlet bredde B	120 mm
Produkttype	Kontrolkruestik

