

Garant**Drevet værktøj radial, standard-pin, VX4, Type: 40-VX4-L****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319998 40-VX4-L
GTIN	4067263266013
Artikelklasse	31W

Beskrivelse**Udførelse:**

Kan bruges på alle CNC-drejmaskiner **DMG Gildemeister CTX** med **Sauter**-revolver. Drivkobling **DIN 5480**. Fastspænding af værktøjerne i AGW via ER-spændepatron med en ekstern møtrik eller hurtigskiftesystem Varia VX under licens EWS. Ekstern udvendig køling via ny kølevæskestyring, intern køling gennem værktøjer centralt gennem spindlen. Maks. omdrejningstal 8000 min⁻¹.

Kan bruges på **stjernerevolver**. Venstredrejet version, dvs. bearbejdning i hovedspindlens retning. Oversættelse 1:1. Version med indvendig køling (intern) maks. 70 bar.

Udførelsen IK – med keramikpakningsæt, tryk op til 70 bar, komplet tørløbsegnet.

Standard-justeringsliste (pin).

Fordel:

- **Konstruktion vægts- og geometrioptimeret.**
- **Processikkerhed som følge af førsteklasses komponenter, lang levetid.**
- **Overførsel af høje momenter.**
- **100% kontrol – hvert AGW underkastes et indløbsprogram.**
- **Indvendig køling: Specielt udviklet og patenteret pakning.**

Anvendelse:

Så mange spåntagningstrin som muligt i en opspænding. Hvis der er pladsmangel (disponible spændepåse) i revolveren.

Passer til:

DMG Gildemeister CTX. Til dels Emco, Hardinge, Monforts, Scherer etc. med DIN 5480.

Leveringsomfang:

AGW til spændetang: Inkl. spændemøtrik og hagenøgle. AGW VARIA VX: Inkl. spændenøgle.

Specialtilbehør:

Passende indsætter Varia VX nr. 319802 - 319888, ER-hurtigskifteadapter nr. 319761 - 319781, ER-spændepatroner nr. 308941 - 309878, ER-spændenøgler nr. 309680 - 309745. Momentskruetrækker nr. 211750 str. 5,7.

Bemærk:

- **Yderligere drivtyper (f.eks. DIN 5482), udvekslinger, mål, BMT osv. på forespørgsel: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **IK-værktøjer (intern køling) tørløb, kølevæskefiltrering < 50 µm.**
- **Anbefaling: Udførelse VARIA VX betjenes med et momentværktøj (maks. 6 Nm).**
- **Til tunge fræseopgaver anbefales på forespørgsel en variant med konusrulleleje.**

Teknisk beskrivelse

x	100 mm
b ₂	53 mm
h ₁	76 mm
l ₁	138 mm
Køling	ekstern
b ₁	76,5 mm
Adapter	VX4
VDI-størrelse	40
Værktøjsspænding	Varia VX4
Produkttype	Drevet værktøj