

Mahr**Måleur, Måleområde / kabinet-Ø: 10/58mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	431990 10/58
---------------------	--------------

GTIN	4059192013837
------	---------------

Artikelklasse	43A
---------------	-----

Beskrivelse**Udførelse:**

Mål iht. DIN EN ISO 463, udgave juni 2006. Præcisionsmåleure med metalkabinet, spændeskæft-Ø 8 mm h6, hærdet og slebet. Skiven kan drejes i nulstilling vha. udvendig ring. Centralviser til 1/100-mm-aflæsning, sekundærskalaens lille viser til 1-mm-aflæsning.

Specialtilbehør:

Specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.

Teknisk beskrivelse

Kalibrering	C1
Målekraft	0,7 - 1,4 N
Indspændingsskæft-Ø h6	8 mm
Norm	DIN 878
Skalaværdi	0,01 mm
Måleområde	0 - 10 mm

Kabinet-Ø	58 mm
Aflæsning pr. viseromdrejning	1 mm
Måleafvigelse MPE (måleområde)	15 µm
Måleværktøj	Mekanisk
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Måleur

Services

KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 10 mm	023000 10
DAkkS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	023010 12,5