



Vendbar enhåndsskruetvinge med drejeligt greb, Spændvidde: 600mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	860288 600
GTIN	4008158042015
Artikelklasse	83K

Beskrivelse

Udførelse:

Den øverste og nederste del er fremstillet af glasfiberforstærket polyamid. Hulprofilskinne i bruneret stål. Plasthuset beskytter grebsmekanismen mod støv og spåner. For det første kan grebet placeres på en sådan måde, at der opnås en optimal pumpeposition og dermed en bedre krafttilførsel. For det andet kan grebet også drejes ud af arbejdsområdet efter lukkeprocessen. Dette gør det muligt at bruge flere skruetvinger på trange steder.

- **2-komponent plasthåndtag med pumpegreb.**
- **Innovativ 360-graders drejemekanisme gør det muligt at placere gribeenheden rundt om skinnen.**
- **12-trins låsemekanisme til sikker fastholdelse af grebspositionen.**
- **Ekstremt store spændeflader med aftagelige beskyttelseshætter.**
- **Spændekraft indtil 1400 N.**
- **Værktøjsfri flytning af spændere og stivere.**
- **Ubesværet betjening med en hånd.**

Teknisk beskrivelse

Spændvidde	600 mm
------------	--------

Tværsnit, glideskinne	18×5 mm
Maks. spændekraft	1400 Nm
Producentbetegnelse	EZ360
Udladning	80 mm
Udspilingsvinkel	195 - 765 mm
Vægt	1,06 kg
Produkttype	Skruevinge