



## Rørskærer til komposit- og kunststofrør, til udvendig rør-Ø op til: 26mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	819460 26
GTIN	4003773088714
Artikelklasse	86A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Til skæring af komposit- og kunststofrør op til Ø 26 mm. Med ergonomiske flerkomponentgrebsovertræk og låsemekanisme til sikker transport.

#### Fordel:

- **Op til 60 % mindre kraftanvendelse: Det frit roterende skærehjul giver mulighed for drejning af røret med lav friktion, mens der skæres.**
- **Optimalt skæresultat: Rotationsbevægelsen muliggør let indtrængning med skærehjulet med minimal deforming af røret.**
- **Brede kunststof-støtteflader muliggør afsnit med en perfekt ret vinkel.**
- **Mulighed for meget korte korrektionsnit.**
- **Skærer aluminiums- og kunststofrør nemmere end konventionelle sakse med fast kniv.**

#### Anvendelse:

Også til kompositrør med øget aluminiumslagtykkelse (som f.eks. Geberit Mepla).

#### Materiale:

Krom-vanadium-elektrostål i særklasse, oliehardt.

#### Reservedel:

Ekstra skærehjul fås under nr. 819461 str. 1.

### Teknisk beskrivelse

Til udvendig rør-Ø	26 mm
Længde	210 mm
Vægt	391 g

Antal skærehjul	1
egnet til rørmateriale	Kunststof
egnet til rørmateriale med skraldefunktion	Kompositmateriale
Produkttype	Rørskærer

---

## Tilbehør

Reserveklinge til rørskærer til komposit- og kunststofrør Type 1	819461 1
---	----------