

Garant**SOET 120508 PDER, HU7810, Type: ALU****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214862 ALU
GTIN	4045197608635
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Forstærket plattetykkelse af hensyn til højeste spåntagningskrav. Slidbeskyttelse som følge af meget moderne belægning.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$.

Hjørneradius: 0,8 mm

Tilspænding f_z pr. tand: 0,2 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,2 mm
Type	ALU
Hjørneradius	0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOET 120508 PDER
Type	HU7810
Skæremateriale	HM

Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	700 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	700 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	650 m/min	N
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		