

AEG

Batteri-vinkelsliber uden batteri, Type: BEWS18BLPX



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077126 BEWS18BLPX
GTIN	4058546411428
Artikelklasse	07A

Beskrivelse

Udførelse:

Børsteløs og effektiv 18 V-vinkelsliber med kompakt konstruktion.

- **Hurtig justering af beskyttelsesafskærmning.**
- **Paddel-kontakt for større kontrol og sikkerhed.**
- **LED-advarselsslampe til beskyttelse mod overbelastning.**

Leveringsomfang:

Uden batteri og lader.

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073820 og nr. 073846.

Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde	26 mm
Maks. vibration iht. EN	5,4 m/s ²
Batterispænding	18 V
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	AEG type AS 18 V
Genstartsspærre	ja
Overbelastningssikring	ja
Antal medfølgende akkuer	0

Maks. skive-Ø	125 mm
Dødemandskontakt	ja
Batteritype	Lithium-ion
Blød opstart	nej
Vægt	2,16 kg
Producentbetegnelse	BEWS18-125BLPX2-0
Energiforsyning	Akkudrevet
maks. omdrejningstal	8500 min ⁻¹
Kickbackstop	nej
Produkttype	Vinkelslibere