

AEG

Vinkelslibere Akku, Type: BEWS18BLPX



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|-------------------|
| Bestillingsnummeret | 077108 BEWS18BLPX |
| GTIN | 4058546411411 |
| Artikelklasse | 07A |

Beskrivelse

Udførelse:

Børsteløs, kraftig 18V vinkelsliber med kompakt konstruktion.

- **Paddelkontakt for mere sikkerhed og kontrol.**
- **Værktøjsfri justering af beskyttelseskappe.**

Leveringsomfang:

Uden batteri, uden lader. Inklusive kasse.

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere findes under nr. 073820 og nr. 073846 – 073848. Start sæt findes under nr. 073841 og nr. 073844.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Maks. skæredybde | 22 mm |
| Maks. skive-Ø | 115 mm |
| Energiforsyning | Akkudrevet |
| Emballage | Systemkuffert (HD=Heavy Duty) |
| Vægt | 1,97 kg |
| Batterispænding | 18 V |
| Omdrejningstalområde | 8500 min ⁻¹ |

| | |
|---|----------------------|
| Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | AEG type AS 18 V |
| Antal medfølgende akkuer | 0 |
| Batteritype | Lithium-ion |
| Producentbetegnelse | BEWS18-115BLPX2 |
| Genstartsspærre | ja |
| Maks. vibration iht. EN | 5,6 m/s ² |
| Produkttype | Vinkelslibere |

Tilbehør

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Li-ion-akkuSHD Akku-type AS18 | 073846 AS18 |
| Batterilader Type BL1418 | 073841 BL1418 |