

**Garant****Flapskive, Ø 19 mm, Kornstørrelsessammenligning: 280****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	555915 280
GTIN	4067263290551
Artikelklasse	51E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sortiment med udvalgte slibestifter i de mest gængse former og mål. Skaft-Ø 3 mm. 3-lags.

**Anvendelse:**

Til rengøring, afgratning og finish-opgaver på svært tilgængelige steder som f.eks. **boringer, indvendige gevind, rør og fordybninger**. Anvendes med spændestift nr. 555920.

**Teknisk beskrivelse**

Finhedsgrad	fin
Kornstørrelsessammenligning	280
Farve	rød
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 19 mm
Anbefalet omdrejningstal	10000 min <sup>-1</sup>
maks. omdrejningstal	20000 min <sup>-1</sup>

Produkttype

Flapskive

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Sten	betinget egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		