

**Garant****Kompaktskiver, Ø 50,8 mm, Kornstørrelsessammenligning: 280****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	554061 280
GTIN	4067263290773
Artikelklasse	51E

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Hurtigskiftesystemet** med kunststofgevind (Roloc™, Combidisc® CDR) gør det muligt at skifte slibeværktøj sikkert og hurtigt i en håndvending.

Fiberfleece med harpiksbundne slibemidler, **komprimeret skiveform**.

**Anvendelse:**

Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer. Omkostningsminimering i flertrins-arbejdsprocesser takket være det reducerede tidsforbrug til værktøjsskift.

Især egnet til **finslibning og afgratning**. Efterlader en **fin finish** og reducerer overfladeruheden på alle materialer.

**Bemærk:**

**Roloc™ Bristle-Disc** finder du under 573510 ff.

**Teknisk beskrivelse**

Kornstørrelsessammenligning	280
Hårdhedsgrad	blød
Slibemiddel	Siliciumkarbid (SiC)
Finhedsgrad	fin

Udførelse	2 S fine
Slibemiddelforkortelse	SiC
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 50,8 mm
maks. omdrejningstal	22000 min <sup>-1</sup>
Produkttype	Kompaktskiver

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Sten	betinget egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		