

Garant**Skrubfræser HSS-Co8, TiAlN, Ø k12 DC: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	192610 10
GTIN	4067263291077
Artikelklasse	11W

Beskrivelse**Udførelse:**

Med efterslebets rouletteringsprofil. De brede tandflader kan efterslibes uden profilændringer. Skæregeometri til dykning og ujævn tandafstand.

Teknisk beskrivelse

Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Samlet længde L	95 mm
Skærlængde L _c	45 mm
Tilspænding f _z til beskæring i stål < 750 N/mm ²	0,019 mm
Tolerance, nom. Ø	k12
Skaft	DIN 1835 B med h6
Skær-Ø D _c	10 mm
Hjørnefasvinkel	45 grader
Hjørnefasbredde ved 45°	0,5 mm
Skaft-Ø D _s	10 mm
Spiralvinkel	30 grader
Antal tænder Z	4
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HSS Co 8

Norm	DIN 844 B
Fræseprofil	NR
Deling af skærene	ulige
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,15×D ved beskæring
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	100 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	60 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	45 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	13 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	11 m/min	M
GG (G)	betinget egnet	36 m/min	K
CuZn	betinget egnet	73 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		