


EFFBE**Præcisions-nivelleringsko KE, Maks. bæreevne: 8000kg****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	086001 8000
GTIN	2050002076204
Artikelklasse	08Y

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabil nivelleringsko med **skridsikker belægning**, justering sker via en kile med tilhørende stilleskrue med fingevind på siden.

Antivibrationssystemer til maskiner. Afkobling af vibrationsfølsomme maskiner og inventardele forbedrer processikkerheden og -præcisionen. De anvendte elastomerer dæmper lyd, vibrationer og stød og garanterer optimale resultater med lavere støjbelastning. Alle elementer kan nemt monteres og nivelleres.

Anvendelse:

Til maskiner uden fastgørelsesmulighed eller maskiner, der kræver en specielt stabil opstilling.

Bemærk:

Nivelleringsko med gennemgående skrue kan leveres på forespørgsel.

Maskinopstillingskomponenter finder du i vores webshop under nr. 086002 – nr. 086006. På forespørgsel kan der leveres yderligere elementer til højere belastninger og specielle anvendelser.

Teknisk beskrivelse

Bredde B	200 mm
maks. nivelleringsområde (højdeudligning Ni)	±3 mm
Højde H	46 mm
Belægning H _b	5 mm

Længde A	200 mm
Produkttype	Antivibration, opstillingselement