


EFFBE**Præcisions-nivelleringssko KE, Maks. bæreevne: 2600kg****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	086001 2600
GTIN	2050002075207
Artikelklasse	08Y

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabil nivelleringssko med **skridsikker belægning**, justering sker via en kile med tilhørende stilleskrue med fingevind på siden.

Antivibrationssystemer til maskiner. Afkobling af vibrationsfølsomme maskiner og inventardele forbedrer processikkerheden og -præcisionen. De anvendte elastomerer dæmper lyd, vibrationer og stød og garanterer optimale resultater med lavere støjbelastning. Alle elementer kan nemt monteres og nivelleres.

Anvendelse:

Til maskiner uden fastgørelsesmulighed eller maskiner, der kræver en specielt stabil opstilling.

Bemærk:

Nivelleringssko med gennemgående skrue kan leveres på forespørgsel.

Maskinopstillingskomponenter finder du i vores webshop under nr. 086002 – nr. 086006. På forespørgsel kan der leveres yderligere elementer til højere belastninger og specielle anvendelser.

Teknisk beskrivelse

Bredde B	115 mm
Højde H	40 mm
maks. nivelleringsområde (højdeudligning Ni)	±4 mm
Belægning H _b	5 mm

Længde A	115 mm
Produkttype	Antivibration, opstillingselement