



Gaffelnøgle/skralderingsnøgle reverserbar, vinklet 15°, Nøglestørrelse: 8mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	614853 8
GTIN	4018754239139
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

I begge sider med letgående, stabile skralder – reverserbar til højre- og venstrespænding. Den integrerede 72-tandede skralde giver en arbejdsvinkel på kun 5° – til effektivt arbejde selv under trange pladsforhold.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Bemærk:

BEMÆRK!

Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 614820

Teknisk beskrivelse

Nøglelængde L	144 mm
Kæbehøjde h ₁	4,7 mm
Ringhøjde h ₂	7,4 mm
Ring-ØD	18 mm
Kæbebredde b	17 mm
Antal tænder	72
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Overflade	forkromet

Endestop, på kæber	nej
Holdefunktion, på kæber	nej
med svinghoved	nej
Skralde, reverserbar	ja
Produkttype	Skruenøgle