


**BDGT 170408 FR-JA, GW25, Type: ALU**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227527 ALU
GTIN	4960664457885
Artikelklasse	25A

**Beskrivelse**
**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,3 \times D$ .

Præcis 90° til  $a_p = 9$  mm.

Hjørneradius: 0,8 mm

Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,05 – 0,33 mm

**Teknisk beskrivelse**

Type	ALU
Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,05 – 0,33 mm
Hjørneradius	0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	BDGT 170408 FR-JA
Type	GW25
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Aluminiumskunststoffer	egnet	700 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	500 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	250 m/min	N
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		