



## Pendulunderlag plan, udvendigt gevind, svinger tilbage, Gevind M: M3



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370062 M3
GTIN	4059245309542
Artikelklasse	37K

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- **Enhed af sejhærdet stål og fosfateret.**
- **Kugle sikret mod drejning.**

Automatisk nulstilling til udgangsposition.

Med udvendigt gevind.

#### Anvendelse:

Fungerer som anslag, anlæg og trykstykke inden for maskinfremstilling.

#### Bemærk:

Kan kombineres med drejespænder nr. 370085 – 370086 eller spændekrog nr. 370073 og 370074.

### Teknisk beskrivelse

Længde 1	13 mm
Maksimal belastning (statisk)	8 kN
Kravelængde L <sub>2</sub>	5 mm
Udvendig Ø D	9 mm

Gevind M	M3
Produkttype	Pendulunderlag