




Pendulunderlag rillet, udvendigt gevind, svinger tilbage, Gevind M: M5



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370063 M5
GTIN	4059245309610
Artikelklasse	37K

Beskrivelse

Udførelse:

- **Enhed af sejhærdet stål og fosfateret.**
- **Kugle sikret mod drejning.**

Automatisk nulstilling til udgangsposition.

Med udvendigt gevind.

Anvendelse:

Fungerer som anslag, anlæg og trykstykke inden for maskinfremstilling.

Bemærk:

Kan kombineres med drejespænder nr. 370085 – 370086 eller spændekrog nr. 370073 og 370074.

Teknisk beskrivelse

Kravelængde L ₂	8 mm
Gevind M	M5
Maksimal belastning (statisk)	32 kN
Udvendig Ø D	18 mm

Længde 1	25 mm
Produkttype	Pendulunderlag