

**KOMET MicroKom® hi.flex finspindelsæt, Spindelområde Ø: 6-125mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

238380 6-125

GTIN

Artikelklasse

240

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Indstillingsnøjagtighed 0,01 mm pr. delstreg. Justeringsnøjagtighed 0,002 mm Ø via nonius ved indstilling på op til 5 mm radially.**
- **Afbalanceret i 0-stilling.**

Leveringsomfang:

1 finspindelhoved: Nr. 238391 ABS50® Ø 6 – 125 mm

1 platteholder af hver: KOMET-nr. 62863 04400 Ø 25 – 44 mm

KOMET-nr. 62863 12500 Ø 44 – 125 mm

1 bro: KOMET-nr. 62860 12500 Ø 90 – 125 mm

1 kærfortandet element: KOMET-nr. 62861 06300 Ø 25 – 63 mm

1 fyldstykke: KOMET-nr. 62862 09300

1 borestang af hver: KOMET-nr. 62850 00600 Ø 6 – 10 mm

KOMET-nr. 62850 01000 Ø 10 – 14 mm

KOMET-nr. 62850 01400 Ø 14 – 18 mm

KOMET-nr. 62850 01800 Ø 18 – 22 mm

KOMET-nr. 62850 02200 Ø 22 – 26 mm

4 vendeskærplatter af hver: TOGX06T102EN-14 BK60 – KOMET-nr. 62601 90206

TOGX090204EN-14 BK60 – KOMET-nr. 62601 70409

2 vendeskærplatter: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 – KOMET-nr. 62600 00102

5 cylinderskruer: KOMET-nr. 62950 00000 - M5×16 mm

1 skruetrækker af hver: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4

Teknisk beskrivelse

Spindelområde Ø	6 - 125 mm
Skaft	ABS
Indvendig køling	ja
Produkttype	Spindelværktøj

Tilbehør

KOMET MicroKom® hi.flex finspindelhoved Spindelområde Ø 6-125 mm	238391 6-125
--	--------------