

**KOMET MicroKom® BluFlex® 2 finspindelsæt, Spindelområde Ø: 6-125mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

238398 6-125

GTIN

Artikelklasse

27G

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Linearitetsområde: -0,2 til +4,4 mm (-0.0079 til 0.1732 tomme) i Ø.**
- **µ-nøjagtig visningsopløsning: 0,001 mm i Ø.**
- **Finjusteringshovedet kan justeres radiale og fastklemmes med indvendig sekskantnøgle.**
- **Moderne, kontrastrigt OLED-display direkte på finjusteringshovedet.**
- **Displayet kan drejes 180°.**
- **Enkel betjening direkte på touchdisplayet.**
- **Ekstra Bluetooth® Low Energy interface til enkel visning på en almindelig smartphone fra Android™ eller IOS 7.**
- **Højere omdrejningstal takket være integreret udligning af delubalance.**
- **Meget følsom justering muliggør præcis tilspænding.**
- **Absolut-afstand-målesystem – ved hver tilkoblingsproces udlæses den absolutte og den relative skyderposition.**
- **Universelt ABS®-interface.**
- **Batteri kan let udskiftes.**
- **1:1 kompatibel med variationsmulighederne i det hidtidige system.**

Leveringsomfang:

1 spindelhoved: Nr. 238392

1 platteholder af hver: KOMET-nr. 62863 04400 Ø 25 – 44 mm

KOMET-nr. 62863 12500 Ø 44 – 125 mm

1 bro: KOMET-nr. 62860 12500 Ø 90 – 125 mm

1 kærfortandet element: KOMET-nr. 62861 06300 Ø 25 – 63 mm

1 fyldstykke: KOMET-nr. 62862 09300
1 borestang af hver: KOMET-nr. 62850 00600 Ø 6 – 10 mm
KOMET-nr. 62850 01000 Ø 10 – 14 mm
KOMET-nr. 62850 01400 Ø 14 – 18 mm
KOMET-nr. 62850 01800 Ø 18 – 22 mm
KOMET-nr. 62850 02200 Ø 22 – 26 mm
4 vendeskærsplatter af hver: TOGX06T102EN-14 BK60 – KOMET-nr. 62601 90206
TOGX090204EN-14 BK60 – KOMET-nr. 62601 70409
2 vendeskærsplatter: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 – KOMET-nr. 62600 00102
5 cylinderskruer: KOMET-nr. 62950 00000 - M5×16 mm
1 skrueetrækker af hver: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4

Teknisk beskrivelse

Spindelområde Ø	6 - 125 mm
Skaft	ABS
Indvendig køling	ja
Produkttype	Spindelværktøj

Tilbehør

Finborehoved MicroKom® BluFlex® 2	238392
-----------------------------------	--------