



## Svejsesbeskyttelse, gamacher, Type: 15



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	091438 15
GTIN	4067263476672
Artikelklasse	02W

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Varme- og flammebestandigt tøj fremstillet af slidstærkt og smidigt oksepaltlæder i kombination med flammehæmmende stof. Elektrisk isolerede trykknapper og brandsikre burrelås-lukninger. Beklædning beskytter mod flammer, stænk af smeltet materiale og strålevarme under svejsning, slibning eller opfyring.

**Svejsesbeskyttelsesgamacher** beskytter effektivt mod omkringflyvende, glødende spåner eller gnister.

- **Højde 15 cm og omfang mellem 33 og 43 cm.**
- **Variabel tilpasning til forskellige størrelser takket være burrelås-lukninger.**
- **Elastisk rem til fastgørelse under skoene.**

#### Norm:

EN ISO 11611:2015 Klasse 2 A1 + A2

#### Leveringsomfang:

1 par

### Teknisk beskrivelse

Tekstilsammensætning	100 % læder
Materialegrammatur / vævstæthed	1200 g/m <sup>2</sup>

Norm	DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning
Produkttype	Svejsbeskyttelsesgamache