


Garant UNILINE**CLEANING Tower H-form bestykket mobil, Type: L****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	987113 L
GTIN	4067263104254
Artikelklasse	9GC

Beskrivelse**Udførelse:**

Modulært rengøringsstårn giver direkte adgang til rengøringsudstyr. CLEANING Tower H-Form, asymmetrisk, er forsynet med 2 opsamlere til genbrugsmaterialer og Easyfix-papirrulleholder. Opsamleren til genbrugsmaterialer kan hænges på hulpladen ved hjælp af den medfølgende Easyfix-bundplade.

Alle ydervægge og skillevæggen har hulvægge på alle sider \square 9x9 mm i intervaller på 37 mm til fastgørelse af hulvægstilbehør og Easyfix-kroge og -holdere. Antracitfarvet forsats med rengøringspiktogram bruges til hurtig visualisering. Tilvalg af låger, der kan låses, giver mulighed for sikker opbevaring. Lågen kan ikke kombineres med papirrulleholdere.

Leveringsomfang:

CLEANING Tower nr. 987103 str. L; 2 x nr. 987125 str. 25; 1 x str. 955805 str. 1.

Lakering:

Tofarvet **pulverlakering**, sølv kombineret med antracit-grå RAL 7016. **Kan ikke konfigureres.**

Bemærk:

Passende papirservietter finder du under nr. 089103 str. W, 089105 str. W, 089127 str. W i Hoffmann-kataloget bind 2 eller i vores eShop.

Teknisk beskrivelse

Bæreevne	150 kg
Dybde	750 mm
Serie	CLEANING Tower UNI Line
Bredde	750 mm
Højde	2290 mm
Nyttebredde	690 mm
Nyttedybde	180/ 330 mm
Vægt	115 kg
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9
Produkttype	Rengøringsstation

Tilbehør

CLEANING Tower H-formmed hjul Type L	987103 L
UNI Line piktogram Type CLEANING	955474 CLEANING
Hjulsæt til UNI Line, 4 dele Type 1	955459 1
UNI Line skydegreb Type 1	955496 1
CLEANING Tower H-formstationær Type L	987102 L
Opsamler til genbrugsmaterialer, 45 l Rumindhold 45 l	987110 45
Easyfix-papirrulleholder Type 1	955805 1
easyBin opsamler til genbrugsmaterialer Volumen 25 l	987125 25