

Garant

**GARANT Softcut® HSI bred skalainddeling, med boring, Ø D / antal skær Z:
63/6mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214906 63/6
GTIN	4045197674470
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Slidstærkt, varmebehandlet stål med korrosionshæmmende belægning. Præcist vendepladeunderlag takket være afstemt tilspændingsmoment. Bred og smal tanddeling til individuel fræsestrategi.

Anvendelse:

Især til maskiner med svage drev og til bearbejdning i større dybder ved små indkøringsdiametre.

Bemærk:

For at kunne anvende alle **4 skær** skal vendeplatten **altid drejes i den angivne retning (mod uret)**.

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.
Til præcise 90° hjørner skal $a_p = 6$ mm vælges.

Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	6 mm
passende vendeskærplatter	SO.. 0836..

Holdeboring-Ø	22 mm
Vendeplatteskruesæt	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	40 mm
Skær-Ø D_c	63 mm
Antal skær Z	6
Serie	Softcut®
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219863
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2