

**Trykluft-slagnøgle Twin Turbo, Type: 9013TT****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	079193 9013TT
GTIN	4000896227143
Artikelklasse	03R

Beskrivelse**Udførelse:**

Slagnøgle med high-performance-dobbelthammerslagværk. Lang levetid og høj effektivitet til industri- og automobilbranchen. **Aftagelig håndbøjle, kan justeres 360°. Twin Turbo-teknologi.** 4100 Nm maks. løsnemoment.

Teknisk beskrivelse

Tilslutningsgevind	NPT
Maks. moment	2170 Nm
Maks. skrue-Ø (8,8–12,9)	M20
Værktøjsholder, drevprofil	Firkant
Værktøjsholder, mål	3/4 tommer
Tryklufttilslutning	3/8 tommer
maks. omdrejningstal	5200 min ⁻¹
Maks. luftbehov	243,5 l/min

Vægt	4,5 kg
Anbefalet slangestørrelse (indv. Ø)	13 mm
Arbejdsstøj	99,5 dB(A)
Længde	184 mm
Maks. vibration iht. EN	10,69 m/s ²
Produkttype	Skruemaskine