

**Trykluft-slag nøgle, Type: 9013M****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	079192 9013M
GTIN	4000896212347
Artikelklasse	03R

**Beskrivelse****Udførelse:**

Slagnøgle med high-performance-dobbelthammerslagværk. 1890 Nm maks. løsnemoment.

**Teknisk beskrivelse**

Længde	188 mm
Værktøjsholder, drevprofil	Firkant
Anbefalet slangestørrelse (indv. Ø)	10 mm
Maks. vibration iht. EN	7,47 m/s <sup>2</sup>
Maks. skrue-Ø (8,8–12,9)	M32
Arbejdsstøj	104 dB(A)
Tilslutningsgevind	NPT
Maks. luftbehov	153 l/min
Tryklufttilslutning	3/8 tommer

maks. omdrejningstal	7300 min <sup>-1</sup>
Vægt	2,1 kg
Værktøjsholder, mål	3/4 tommer
Maks. moment	1085 Nm
Produkttype	Skruemaskine