



Trykluft-vinkelslagnøgle Twin Turbo, Type: 9012ATT



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079194 9012ATT
GTIN	4000896234738
Artikelklasse	03R

Beskrivelse

Udførelse:

Twin Turbo slagnøgle med drejemekanisme giver optimal tilgængelighed. Dobbelthammerslagværk. 550 Nm maks. løsnemoment.

Teknisk beskrivelse

Anbefalet slangestørrelse (indv. Ø)	10 mm
Tryklufttilslutning	1/4 tommer
Værktøjsholder, mål	1/2 tommer
Værktøjsholder, drevprofil	Firkant
Maks. luftbehov	113 l/min
Maks. moment	500 Nm
maks. omdrejningstal	8000 min ⁻¹
Vægt	1,3 kg

Maks. skrue-Ø (8,8–12,9)	M20
Arbejdsstøj	90,1 dB(A)
Længde	277 mm
Tilslutningsgevind	NPT
Maks. vibration iht. EN	4,89 m/s ²
Produkttype	Skruemaskine