

**Garant**

**GARANT Softcut® HSI smal skalainndeling, med boring, Ø D / antal skær Z:  
80/8mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214857 80/8
GTIN	4045197553478
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Meget rolig gang takket være individuel værktøjsgeometri. Yderst robust platteudførelse af hensyn til optimal tilspænding. Vendeplattefiksering via specialskrue med høj brudsikkerhed.

**Anvendelse:**

Til fremragende overfladekvaliteter. Gratfri fræsning.

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**. Reducer ved  $a_e > 0,5 \times D$   $a_{p, maks}$  til 6 mm.

**Til præcise 90°-hjørner vælg venligst  $a_p = 8$  mm.**

For at kunne anvende alle **4 skær**, skal vendeplatten **altid drejes i den angivne retning (mod urets retning)**.

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærplatter	SO.. 1205..
Maks. skæredybde $a_{p, maks}$	10 mm

Skær-Ø $D_c$	80 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	50 mm
Holdeboring-Ø	27 mm
Vendeplatteskruesæt	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Antal skær Z	8
Serie	Softcut®
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

## Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 5IP	674252 5IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219833