

**Garant****GARANT Softcut® HSI bred skalainddeling, med boring, Ø D / antal skær Z:  
125/8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214855 125/8
GTIN	4045197553379
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Meget rolig gang takket være individuel værktøjsgeometri. Yderst robust platteudførelse af hensyn til optimal tilspænding. Vendeplattefiksering via specialskrue med høj brudsikkerhed.

**Anvendelse:**

Til fremragende overfladekvaliteter. Gratfri fræsning.

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.  
**Til præcise 90° hjørner skal  $a_p = 8$  mm vælges.**

For at kunne anvende alle **4 skær** skal vendeplatten **altid drejes i den angivne retning (mod uret)**.

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	SO.. 1205..
Vendeplatteskruesæt	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Maks. skæredybde $a_{p,max}$	10 mm

Skær-Ø D <sub>c</sub>	125 mm
Holdeboring-Ø	40 mm
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	63 mm
Antal skær Z	8
Serie	Softcut®
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219833
Momentskrueetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 5IP	674252 5IP